




EE841



**Senzor pokreta, 360°, NŽ, IP55, antracit**

**Tehničke karakteristike**

**Detekcija**

Ugao detekcije	360 - 360
Vrsta senzora	Senzor pokreta

**Postavke**

Vremenska odgoda	5 S - 15 Min
------------------	--------------

**Rasvjeta**

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Dimenzije**

Širina	91 mm
Preporučena visina ugradnje	2,50 - 2,50 m

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-20 - 55 °C
-------------------	-------------

**Materijali**

Boja	Antracit
Materijal	Plastika

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Da

**Tekst**

Funkcija	Može se koristiti kao jedna jedinica, glavni uređaj ili jedinica za proširenje
Način instalacije	Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da