



Tehničke karakteristike

Ugao detekcije	360 - 360
Vrsta senzora	Senzor pokreta

Vremenska odgoda	5 S - 15 Min
------------------	--------------

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Širina	91 mm
Preporučena visina ugradnje	2,50 - 2,50 m

Radna temperatura	-20 - 55 °C
-------------------	-------------

Boja	Antracit
Materijal	Plastika

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Da

Funkcija	Može se koristiti kao jedna jedinica, glavni uređaj ili jedinica za proširenje
Način instalacije	Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Uskladeno sa REACH	Da
Uskladeno sa RoHS	Da