



EE841



Датчик руху з/у IP-55, 10А, 360град., антрацит

Технічні характеристики

Виявлення

Кут виявлення	360 - 360
Тип датчика	Датчик руху

Налаштування

Затримка в часі	5 S - 15 Min
-----------------	--------------

Освітлення

Регульована яскравість відгуку	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Ширина	91 mm
Рекомендована висота монтажу	2,50 - 2,50 m

Умови використання

Робоча температура	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Матеріали

Colour	Антрацит
Матеріал	Пластик

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Так

Тексти

Режим встановлення	Для настінного та стельового монтажу, кутовий монтаж з адаптером
Тип з'єднання	З гвинтовими клемами
Функція	Може використовуватися як окремий блок, основний пристрій або блок розширення

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так