



HW4E440DE

**Int.automático ACB HW4 4000A 4P 66kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	4000 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	66 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	66 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	66 kA

**Endurancia**

Número de maniobras mecánicas	20000
-------------------------------	-------

**Equipo**

Número de contactos auxiliares como contacto conmutado	6
--	---

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

**Resistencia**

Resistencia interna	13 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

**Arquitectura**

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Extraíble
Tipo de polo	4P4D N:0/50/100/200%

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	800,10 W
--	----------

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí