



961942502

**Toma de corriente, Países Bajos, Integro, blanco polar, mate**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 50 Hz

**Materiales**

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 32 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar  
Montaje con tornillos

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente Sin contacto de protección

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

**Texto**

Inscripción Sin inscripción

Tapa Placa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Tipo de conexión Con bornes roscados

**Características técnicas**

integro

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Si
Conforme RoHS	Si