




961942502

Utičnica, bez uzemljenja i sa zaštitom za djecu, (Nizozemska), Integro, p.bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

##### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 250 - 250 V |
|---------------|-------------|

##### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

##### Materijali

|      |                |
|------|----------------|
| Boja | Polarna bijela |
|------|----------------|

|         |      |
|---------|------|
| RAL kod | 9010 |
|---------|------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Obrada površine | Mat |
|-----------------|-----|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materijal | Termoplastika |
|-----------|---------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Obrada | Neobrađeno |
|--------|------------|

##### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 55,50 mm |
|--------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Širina | 55,50 mm |
|--------|----------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 32 mm |
|-----------------------------------|-------|

##### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

##### Povezivost

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Vrsta montaže | Ugrađena instalacija<br>Montaža vijcima |
|---------------|-----------------------------------------|

##### Oprema

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu | Bez zaštitnog kontakta |
|--------------------------------------|------------------------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Rotirani centralni umetak | Ne |
|---------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sa zglobnim poklopcem | Ne |
|-----------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa signalnom lampom | Ne |
|---------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Sa bravom | Ne |
|-----------|----|

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

##### Sigurnost

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Da |
|-----------------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK05 |
|------------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Tekst

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Otisak | Bez otiska/natpisa |
|--------|--------------------|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Poklopac | Poklopac centralne ploče |
|----------|--------------------------|

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Zaštita | Poboljšana zaštita od kontakta |
|---------|--------------------------------|

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Vrsta veze | Sa vijčanim stezaljkama |
|------------|-------------------------|

##### Pogodno za

|                |  |
|----------------|--|
| Berker integro |  |
|----------------|--|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |