




961942502

Zásuvka bez ochranného kontaktu, Nizozemsko, Integro přístroj, bílá mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovité napětí 250 - 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 32 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Vestavná instalace
Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Bez ochranného kontaktu

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Texty

Potisk Bez potisku

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

integro

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano