



961942505

WCD zonder aardcontact, verhoogd aanraakv., berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Inbouwinstallatie Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Zonder beschermingscontact
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

integro	
---------	--