



SVN127

**1 segnalatore luminoso triplo 230 V AC 3 led rossi 1 modulo DIN**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli

1

**Frequenza**

Frequenza

50 - 60 Hz

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui

400 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp

4000 V

Tensione nominale d'impiego CA

230 - 230 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio

-20 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto

-40 - 80 °C

**Connettività**

Tipo di connessione

Terminale a vite

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile

0.75 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido

0.75 - 10 mm<sup>2</sup>

**Potenza**

Potenza dissipata totale

0,80 W

**Serie**

Altezza

83 mm

Larghezza

17,50 mm

Profondità

62 mm

**Illuminazione**

Tipo di lampada

LED

**Connessione**

tipo di attacco della lampada

Fisso

**Materiali**

Colore

Rosso

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

**Potenza**

Potenza per punto di carica

0 kW

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si