



SVN127

**Kontrolka LED trojnásobná 3x červená, 230 V AC**

**Technické vlastnosti**

**Kapacita**

Počet modulů	1
--------------	---

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	400 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Typ napájecího napětí	AC

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-20 - 50 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

**Konektivita**

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 6 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,80 W
--	--------

**Rozměry**

Výška	83 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	62 mm

**Osvětlení**

Typ svítidla	LED
--------------	-----

**Připojení**

Typ patice svítidla	Nastavitelný
---------------------	--------------

**Materiál**

Barva	Červená
-------	---------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Výkon**

Výkon na nabíjecí bod	0 kW
-----------------------	------

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano