



961942506

**Integro - tomada 2P obtur, cinzento mate**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Materiais**

Cor Cinzento

Código RAL 7038

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Conetividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada Sem contacto protetor

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 1

**Segurança**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

**Texto**

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

**Adequado para**

integro