



SVN123

LED signalizator, 230V, 1M, narandžasta

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i	250 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp}	4000 V
Nazivni radni napon U_e	230 - 230 V
Vrsta napajanja	AC

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 50 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.75 - 10 mm ²

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I_N	0,80 W
--------------------------------	--------

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	62 mm

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Veza

Vrsta utičnice za lampe	Fiksno
-------------------------	--------

Materijali

Boja	Narandžasta
------	-------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Snaga

Snaga po izlazu za punjenje	0 kW
-----------------------------	------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da