



SVN123

### Індикатор LED 230В, жовтий

#### Технічні характеристики

##### Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Напруга

Номінальна напруга ізоляції $U_i$	250 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$	4000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Тип напруги живлення	Змінний струм

##### Умови використання

Робоча температура	-20 - 50 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

##### Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 6 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,80 W
--	--------

##### Розміри

Висота	83 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	62 mm

##### Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

##### Під'єднання

Тип цоколя лампи	Виправити
------------------	-----------

##### Матеріали

Colour	Помаранчевий
--------	--------------

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

##### Потужність

Потужність на одну точку зарядки	0 kW
----------------------------------	------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так