



SVN124

**LED signalizator, 230V, 1M, plava**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj modula	1
-------------	---

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Napon**

Nazivni izolacijski napon $U_i$	250 V
Nazivni impulsni podnosivi napon $U_{imp}$	4000 V
Nazivni radni napon $U_e$	230 - 230 V
Vrsta napajanja	AC

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-20 - 50 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C

**Povezivost**

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 6 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	0.75 - 10 mm <sup>2</sup>

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN	0,80 W
-----------------------------	--------

**Dimenzije**

Visina	83 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	62 mm

**Rasvjeta**

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

**Veza**

Vrsta utičnice za lampe	Fiksno
-------------------------	--------

**Materijali**

Boja	Plava
------	-------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

**Snaga**

Snaga po izlazu za punjenje	0 kW
-----------------------------	------

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da