



SVN124

Kontrolka LED modrá, 230 V AC

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	250 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Typ napájecího napětí	AC

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 50 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	0.75 - 10 mm ²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,80 W
--	--------

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	62 mm

Osvětlení

Typ svítidla	LED
--------------	-----

Připojení

Typ patice svítidla	Nastavitelný
---------------------	--------------

Materiál

Barva	Modrá
-------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Výkon

Výkon na nabíjecí bod	0 kW
-----------------------	------

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano