



SVN125

LED signalizator, 230V, 1M, prozirna

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula 1

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i 250 V

Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp} 4000 V

Nazivni radni napon U_e 230 - 230 V

Vrsta napajanja AC

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -20 - 50 °C

Temperatura skladištenja/transporta -40 - 80 °C

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 6 mm²

Presjek krutog provodnika 0.75 - 10 mm²

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 0,80 W

Dimenzije

Visina 83 mm

Širina 17,50 mm

Dubina 62 mm

Rasvjeta

Vrsta lampe LED

Veza

Vrsta utičnice za lampe Fiksno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Snaga

Snaga po izlazu za punjenje 0 kW

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da