



VF112TJ1

Ormar, Golf, PŽ, 1 red, 12M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

##### Električna struja

Nazivna struja 63 A

##### Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

##### Kapacitet

Broj modula 12

##### Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

##### Dimenzije

Visina 293 mm

Širina 352 mm

Dubina 97,50 mm

Ugrađena visina 257 mm

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

##### Dimenzije

Ugrađena širina 318 mm

##### Poklopac, vrata

Broj brava 0

##### Dimenzije

Ugrađena dubina 72 mm

Broj jedinica širine 12

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Da

##### Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

##### Materijali

UV otporno Ne

##### Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP40

---

**Sigurnost**

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----