



85122201



**Interruptor universal, 2 canais (red)**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Iluminação**

Lâmpada LED regulável de 230 V. 12 - 54 W

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Dimensões**

Profundidade da montagem 32 mm

**Texto**

Princípio de regulação da intensidade luminosa Configuração automática do princípio de comutação dependente da carga (processo de deteção automática)

Entrada de extensão Com 2 entradas de extensão para botão de pressão (contacto NA), operação de superfície única

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim