



85122201



Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 12 - 54 W

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Rozměry

Vestavná hloubka 32 mm

Texty

Princip stmívání Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)

Vstup rozšiřující jednotky Se 2 vstupy pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Způsob montáže S rozpěrnými přichytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano