



HI456

Reservkraftsomkopplare 400A 4-POL.

Tekniska egenskaper

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	800 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	8000 V

Elektrisk ström

Märkström	400 A
Märkkorttidsström I_{cw} IEC 60947	8 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	50 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	263000 W
--	----------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Långt vridhandtag
Antal poler	4P

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	43,20 W
--	---------

Anslutning

Area solid ledare	185 - 240 mm ²
-------------------	---------------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja