



SVN121

Voyant LED vert 230VAC

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Type de tension d'alimentation	AC

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 10 mm ²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.80 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17.50 mm
Profondeur	62 mm

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Raccordement

Type de douille de lampe	Fix
--------------------------	-----

Matière

Couleur	Vert
---------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Puissance

Puissance max. par point de chargement	0 kW
--	------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui