



VF112PD

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
| Montáž | Zapuštěná montáž |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

Vybavení

| | |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt | 1 |
| Počet řad v rozvaděči | 1 |
| Počet polí v šířce | 1 |
| Zámek | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

Kapacita

| | |
|--------------|----|
| Počet modulů | 12 |
|--------------|----|

Funkce

| | |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

Rozměry

| | |
|-----------------|----------|
| Výška | 293 mm |
| Šířka | 352 mm |
| Hloubka | 97,50 mm |
| Vestavěná výška | 257 mm |

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

Rozměry

| | |
|-----------------|--------|
| Vestavěná šířka | 318 mm |
|-----------------|--------|

Kryt, dveře

| | |
|-------------|---|
| Počet zámků | 0 |
|-------------|---|

Rozměry

| | |
|----------------------|-------|
| Vestavěná hloubka | 72 mm |
| Počet jednotek šířky | 12 |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------|----|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
|----------------------|----|

Materiál

| | |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL | 9010 |
| Barva | Bílá |

Vybavení

| | |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska | Ne |

Materiál

| | |
|--------------------------------------|----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ne |
|--------------------------------------|----|

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------------------|
| Třída izolace | Třída izolace II |
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP | IP40 |

Bezpečnost

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Typ uzamčení | Zámek na zacvaknutí Bez zámku |
| Test žhavicím drátem | 850 °C |

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|