



260005



## USB-oplaadcontactdoos 230 V, antraciet mat

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

#### Afmetingen

Hoogte	70,70 mm
Breedte	70,70 mm
Diepte	44 mm
Inbouwdiepte	32 mm

#### Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

#### Toebehoren

Met miniatuurzekering	Nee
-----------------------	-----

#### Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Spanning

Ingangsspanning	100 - 240 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1,40 A
Uitgangsstroom	1400 mA

#### Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja