



260005

Tomada USB de carregamento, antracite

Características técnicas

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Dimensões

Altura	70,70 mm
Largura	70,70 mm
Profundidade	44 mm
Profundidade da montagem	32 mm

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Acessórios

Com fusível em miniatura	Não
--------------------------	-----

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate

Tensão

Tensão de entrada	100 - 240 V
Tensão de saída	5 - 5 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal	1,40 A
Corrente de saída	1400 mA

Textos

Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso (duplos para cablagem)
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim