



260005



USB utičnica za punjenje 230 V, kućna elektronika, antracit mat

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Dimenzije

Visina	70,70 mm
Širina	70,70 mm
Dubina	44 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Oprema

Broj izlaza 2

Pribor

Sa mini osiguračem Ne

Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7021
Obrada površine	Mat

Napon

Ulazni napon	100 - 240 V
Izlazni napon	5 - 5 V

Električna struja

Nazivna struja	1,40 A
Izlazna struja	1400 mA

Tekst

Konektori / džekovi	Sa 2 USB utičnice tipa A
Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
Vrsta veze	Sa vijčanim klemama
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da