




260005

USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, antracit mat

Technické vlastnosti

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Rozměry

Výška	70,70 mm
Šířka	70,70 mm
Hloubka	44 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Příslušenství

S miniaturní pojistkou	Ne
------------------------	----

Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Matná

Napětí

Vstupní napětí	100 - 240 V
Výstupní napětí	5 - 5 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1,40 A
Výstupní proud	1400 mA

Texty

Konektory jack	Se 2 zdílkami USB, typ A
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Typ připojení	S šroubovacími svorkami (dvojitě pro propojení)
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano