



16512069

R.1/R.3 - Barrier-Free c/chave, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Branco
 Código RAL 9010
 Acabamento Brilhante
 Material Termoplástico
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 57,80 mm
 Largura 57,80 mm
 Profundidade 20 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP44
 Resistência ao impactos IK IK05

Texto

Impressão Sem gravação
 Modo de instalação Fixação com grampos
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal
 Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes iluminados

Adequado para

R.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
 REACh - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim