



16512049

Bilanciere x edilizia senza barriere arch. Serie R.1/R.3 bianco pol. luc.**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	57,80 mm
Larghezza	57,80 mm
Profondità	20 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere illuminati

Adatto per

BERKER R.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì