



16512049

R.1/R.3 - Barrier-Free c/lâmp., branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 57,80 mm

Largura 57,80 mm

Profundidade 20 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP44

Resistência ao impactos IK IK05

Texto

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal

Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes iluminados

Adequado para

R.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim