




TN002S

Konektor RJ45 Cat.6 STP montaža na DIN šinu

Tehničke karakteristike

Identifikacija

Kategorija	Cat6
------------	------

Kabal

AWG raspon	AWG 26-22
------------	-----------

Veza

Vrsta priključka/utikača	Klema RJ45
--------------------------	---------------

Dimenzije

Visina	90 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	62 mm

Oprema

Zaštićeno	Da
Prikladno za okrugli kabal	Da

Funkcije

Prikladno za višezično jezgro	Ne
Prikladno za čvrstu jezgru	Ne

Kompatibilnost

Prikladno za plosnati kabal	Ne
-----------------------------	----

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Uvjeti korištenja

Povezivanje bez alata	Ne
-----------------------	----