



TN002S

Konektor RJ45 Cat.6 STP montaža na DIN šinu

Tehničke karakteristike

Identifikacija

Kategorija Cat6

Kabal

AWG raspon AWG 26-22

Veza

Vrsta priključka/utikača Klema
RJ45

Dimenzije

Visina 90 mm

Širina 17,50 mm

Dubina 62 mm

Oprema

Zaštićeno Da

Prikladno za okrugli kabal Da

Funkcije

Prikladno za višezično jezgro Ne

Prikladno za čvrstu jezgru Ne

Kompatibilnost

Prikladno za plosnati kabal Ne

Materijali

Boja Svijetlo siva

Uvjeti korištenja

Povezivanje bez alata Ne

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da