



TN002S

Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP

Technické vlastnosti

Identifikace

Kategorie Cat6

Kabel

Oblast AWG AWG 26-22

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Řezací svorka
RJ45

Rozměry

Výška 90 mm

Šířka 17,50 mm

Hloubka 62 mm

Vybavení

Stíněný Ano

Vhodné pro sektorové kabely Ano

Funkce

Vhodné pro vícevodičová jádra Ne

Vhodné pro pevné jádro Ne

Přenos

Vhodné pro ploché kabely Ne

Materiál

Barva Světle šedá

Podmínky použití

Připojení bez použití nářadí Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano