



B45310

Colonne speed TerCia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm alu anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur | 66 mm |
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur d'installation | 2,7 - 3,0 m |
| Réglage de la hauteur | 300 mm |
| Section intérieure / utile | 1200 - 1200 mm ² |
| Forme de la colonne | Rectangulaire |
| Largeur du couvercle | 45 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
|--------------------------------|---|

Equipement

| | |
|-----------|-----|
| Réglable | Oui |
| Portatifs | Non |

Câble

| | |
|----------------------------|--------|
| Position d'entrée du câble | Dessus |
|----------------------------|--------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Oui |
| Convient au montage au sol | Non |

Matière

| | |
|------------|-----------|
| Matériau | Aluminium |
| Traitement | Anodisé |
| Couleur | Aluminium |

Configuration

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Simple face |
|-------------------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Photos | dessins

