



EE960

## Noodverlichting 230 V

### Technische karakteristieken

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
---------------------	-----------

Opslag-/transport-temperatuur	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

#### Afmetingen

Hoogte	70 mm
--------	-------

Breedte	54 mm
---------	-------

Diepte	51 mm
--------	-------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

#### Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----