



EE960

Lampe de secours débrochable

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 40 °C
Température de stockage/transport	-5 - 60 °C

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage borne à vis
-----------------	-------------------------------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	51 mm

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	230 - 230 V
--	-------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui