



EE960

Lampada di emergenza estraibile 230 V AC autonomia 1.5 h 4 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Temperatura di magazzino/trasporto	-5 - 60 °C
------------------------------------	------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto Raccordo a vite
---------------------------------	---

Conneessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
-------------------------------	-----------------------

Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Potenza

Potenza dissipata totale	1 W
--------------------------	-----

Serie

Altezza	70 mm
---------	-------

Larghezza	54 mm
-----------	-------

Profondità	51 mm
------------	-------

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----