



EE960

Noodverlichting 230 V

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
---------------------	-----------

Opslag-/transport-temperatuur	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
--------------------------------	-----------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²
---------------------------------	--------------------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	70 mm
--------	-------

Breedte	54 mm
---------	-------

Diepte	51 mm
--------	-------

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----