



EE960

Noodverlichting 230 V

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-5 - 60 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	54 mm
Diepte	51 mm

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja