



EE960

Iluminação de segurança extraível

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 40 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -5 - 60 °C

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira
Ligação com parafuso

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Potência

Potência total dissipada em IN 1 W

Dimensões

Altura 70 mm

Largura 54 mm

Profundidade 51 mm

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim