



EE960

Kompaktna svjetiljka za ugradnju u razvodni ormar

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Uvjeti korištenja

Radna temperatura 0 - 40 °C

Temperatura skladištenja/transporta -5 - 60 °C

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama
Vijčani spoj

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1 - 6 mm²

Presjek krutog provodnika 1.5 - 10 mm²

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 1 W

Dimenzije

Visina 70 mm

Širina 54 mm

Dubina 51 mm

Napon

Nazivni radni napon Ue 230 - 230 V

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da