



EE960

Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1,5 hodiny

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Podmínky použití

Provozní teplota 0 - 40 °C

Skladovací/přepravní teplota -5 - 60 °C

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou
Šroubovací přípojka

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1 W

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 54 mm

Hloubka 51 mm

Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano