



EE960

Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1,5 hodiny

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-5 - 60 °C

Konektivita

Druh montáže	Upevnění svorkou Šroubovací přípojka
--------------	---

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
--	-----

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	51 mm

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano