



EE960

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 40 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -5 - 60 °C

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα
Σύνδεση με βίδες

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 10 mm²

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 1 W

Διαστάσεις

Ύψος 70 mm

Πλάτος 54 mm

Βάθος 51 mm

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι