



EE960

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-5 - 60 °C
----------------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση σφικτήρα Σύνδεση με βίδες
-----------------	---

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
---------------------------	-----------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm ²
-------------------------	--------------------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1 W
--	-----

Διαστάσεις

Ύψος	70 mm
------	-------

Πλάτος	54 mm
--------	-------

Βάθος	51 mm
-------	-------

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----