



EE960

Kompaktlampa med batteridrift i normutförande

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-5 - 60 °C

Anslutning

Typ av montering	Klor Skruvanslutning
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1 W
--	-----

Dimensioner

Höjd	70 mm
Bredd	54 mm
Djup	51 mm

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja