



EE960

### Компактний світильник для щитів, 230В

#### Технічні характеристики

##### Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

##### Умови використання

Робоча температура	0 - 40 °C
--------------------	-----------

Температура зберігання / транспортування	-5 - 60 °C
--	------------

##### Підключення

Тип монтажу	Затискне кріплення Гвинтове з'єднання
-------------	--

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm <sup>2</sup>
--	-----------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W
--	-----

##### Розміри

Висота	70 mm
--------	-------

Ширина	54 mm
--------	-------

Глибина	51 mm
---------	-------

##### Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----