




FR92E



**Univ. IP55 CLI a.1400 l.550 p.275**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	1400 mm
Largura	550 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	4

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Cinzeno-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	9
-----------------	---

**Materiais**

Acabamento	Mate
------------	------

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

**Tensão**

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----