



FR93G

Armoire, univers, IP55, classe de protection 1, 1400x800x400mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1400 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

#### Equipement

Nombre rangées	9
----------------	---

#### Matière

Finition	Mat
----------	-----

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

#### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----