



FR93S

Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1400x800x275 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 1400 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Diepte | 275 mm |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Type slot | Zonder slot |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Uitrusting

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
| Aantal flensplaatopeningen | 6 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035 |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |

Uitrusting

| | |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 9 |
|--------------|---|

Materiaal

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

Deksel, deur

| | |
|--------------------|-------------|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deuris transparant | Nee |
| Type kastdeur | Enkele deur |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|