



FR93S

Väggskåp, IP55, Skyddsklass II, djup 275 mm, höjd 1400 mm bredd 800 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1400 mm
Bredd	800 mm
Djup	275 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	9
-------------	---

Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	800 A
-----------	-------

Spänning

Märkspänning	690 - 690 V
--------------	-------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----